

**Garant****Uchwyt walcowy, SK 40, dla  $\varnothing$  głowicy skrawającej D: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210575 10
GTIN	4045197522801
Klasa artykułu	21Z

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

**wskazówka:**

**Maksymalna głębokość frezowania** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wielkość uchwytu: 40 mm

$\varnothing$  zewn.  $d_1$ : 9,8 mm

wymiar A długości wysięgu: 40 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 21 mm

zalecany moment dokręcania: 5 Nm

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	21 mm
wymiar A długości wysięgu	40 mm
dla $\varnothing$ głowicy skrawającej D	10 mm

Ø zewn. d <sub>1</sub>	9,8 mm
zalecany moment dokręcania	5 Nm
Wielkość uchwytu	40 mm
Seria	TopCut
adapter	SK 40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem