



Głowice kątowe HELI3MILL, z otworem, \varnothing DC / liczba ostrzy Z: 50/5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	226490 50/5
GTIN	7291075313284
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Niezawodny system frezowania kąтового do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Opis techniczny

Frez obiegowy a_p	3,9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TD..1505..
$\varnothing D_3$	45,6 mm
\varnothing ostrzy D_c	50 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	1,6 stopni
Liczba ostrzy Z	5

Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	99 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	468,99 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{min.}$	95 mm
Seria	HELI3MILL
długość całkowita L_{ges}	40 mm
\varnothing otworu uchwytu	22 mm
oznaczenie producenta	HM390 FTD D050-5-22-15
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 1	229696 1
------------------------------	----------