



## Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, chwyt Weldon, Ø DC / liczba ostrzy Z: 25/3mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Klasa artykułu	19D

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90°. Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytce. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
Ø ostrzy $D_c$	25 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita $L_{ges}$	95 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	5 mm
Długość wysięgu $L_1$	35 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SZ.U0804..
Seria	NEODO
oznaczenie producenta	S890 ESZ D25-3-W25-R08

wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Aksesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	229696 3
------------------------------	----------