



## Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 100/14mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225760 100/14
GTIN	7291075440157
Klasa artykułu	19D

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90°. Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytkę. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	14
Seria	NEODO
Ø otworu uchwytu	32 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	SZ.U0804..
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	5 mm
Ø ostrzy $D_c$	100 mm

długość całkowita $L_{ges}$	50 mm
oznaczenie producenta	S890 FSZ D100-14-32-R08
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	229696 3
------------------------------	----------