



Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, \varnothing DC / Zskut.: 100/10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

długość kołnierza L_1	26,5 mm
Liczba płytek skrawających	10
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	26 mm
\varnothing ostrzy D_c	100 mm
długość całkowita L_{ges}	40 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	10

Ø otworu uchwyty	27 mm
Szerokość szczeliny a _p	14 mm
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe