

**Głowice frezarskie DOVEIQMILL, z otworem, \varnothing DC / liczba ostrzy Z: 100/10mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 222500 100/10 |
| GTIN | 7291075311426 |
| Klasa artykułu | 19D |

Opis**Wykonanie:**

Niezwykle stabilny system frezowania płaszczyzn. Płytki skrawające są mocowane za pomocą mocowania śrubowego i dodatkowego mocowania w gnieździe wkładki przypominającego jaskółczy ogon. Dodatnia osiowa pozycja montażowa płytek skutkuje bardzo miękkim cięciem, a tym samym gwarantuje najlepszą jakość powierzchni. Maksymalna **produktywność** dzięki 8-ostrzowym płytkom skrawającym.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

| | |
|--|------------|
| Seria | DOVEIQMILL |
| maksymalna \varnothing zewn. $D_{maks.}$ | 109,4 mm |
| długość całkowita L_{ges} | 50 mm |
| \varnothing ostrzy D_c | 100 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p maks.}$ | 4,6 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ø otworu uchwyty | 32 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SYHU0704.. |
| Liczba ostrzy Z | 10 |
| oznaczenie producenta | IQ845 FSY D100-10-32-R07 |
| wykonanie chwytu | z otworem |
| Kąt ustawienia κ | 50 stopni |
| Podziałka ostrzy | nierówne |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Głowice frezarskie do płaszczyzn |

Akcesoria

śruby mocujące5-częściowy Typ 4

229695 4