



## Głowice kątowe HELI3MILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 50/6mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	226486 50/6
GTIN	7291075314090
Klasa artykułu	19D

### Opis

#### Wykonanie:

Niezawodny system frezowania kąтового do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Opis techniczny

Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	386,69 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	1,2 stopni
długość całkowita $L_{ges}$	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TP..1003..
Ø D <sub>3</sub>	46 mm
Liczba ostrzy Z	6

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	96,4 mm
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	50 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max.}$	99 mm
Frez obiegowy $a_p$	3,1 mm
$\varnothing$ otworu uchwytu	22 mm
Seria	HELI3MILL
oznaczenie producenta	HM390 FTP D050-6-22-10
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Główce jeżowe

## Akcesoria

śruby mocujące 5-częściowy Typ 1

229695 1