

**TPCT 1003PDR, IC830, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

**wskazówka:**

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  maks. = 8,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	3
Seria	HELI3MILL
posuw $f_z$	0,1 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPCT 1003PDR
geometria	PDR

oznaczenie producenta	HM390 TPCT 1003PDR IC830
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	110 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		