

**TPKT 1003PDR, IC808, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ maks.} = 8,0 \text{ mm}$.

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
posuw f_z	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKT 1003PDR
Seria	HELI3MILL
geometria	PDR

oznaczenie producenta	HM390 TPKT 1003PDR IC808
Gatunek	IC808
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	240 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		