

**SZMU 080412PNRMM, IC5400, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225803 ST900
GTIN	7291075440058
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytkę skrawającą z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p.maks.} = 5,0 \text{ mm}$.

Opis techniczny

grubość płytki E	4,76 mm
promień naroża	1,2 mm
typ	ST900
posuw f_z na ząb	0,25 mm
Seria	NEODO
geometria	PNR-MM

oznaczenie producenta	S890 SZMU 080412PNRMM IC5400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080412PNRMM
Gatunek	IC5400
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		