


**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227744 S
GTIN	7291075311303
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatkowej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

**wskazówka:**

Wartości odniesienia dla  $a_e$  maks.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

posuw $f_z$	0,15 mm
typ	S
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 130608PNN-MM
Seria	HELISLOT
promień naroża	0,8 mm

geometria	PNN-MM
oznaczenie producenta	XNMU 130608PNN-MM IC380
Gatunek	IC380
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 50 HRC	nadaje się warunkowo	50 m/min	H
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	50 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo	45 m/min	H
Stal < 65 HRC	nadaje się warunkowo	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	45 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		