

**TPKT 1003PDR-MP, IC830, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226512 UNI
GTIN	7291075313574
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawającą z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  maks. = 8,0 mm.

**Opis techniczny**

Seria	HELI3MILL
liczba wymian/ostrzy	3
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKT 1003PDR-MP
geometria	PDR-MP
oznaczenie producenta	HM390 TPKT 1003PDR-MP IC830
Gatunek	IC830

Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		