

**XNMU 040310RM-HP, IC882, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221207 S
GTIN	7291075393514
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 0,8 \text{ mm}$.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Seria	LOGIQ4FEED
posuw f_z	0,4 mm
promień naroża	1 mm
Promień programowany przy $a_{p\text{max}}$	1,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 040310RM-HP
typ	S

geometria	RM-HP
oznaczenie producenta	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882
Gatunek	IC882
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	S
inkonel	nadaje się	30 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		