

**TPKT 1003PDR-FW, IC830, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226514 UNI
GTIN	7291075313598
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

Z profilem radełkowanym do obróbki zgrubnej.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 8,0 mm.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKT 1003PDR-FW
liczba wymian/ostrzy	3
Seria	HELI3MILL
promień naroża	0,8 mm
geometria	PDR-FW
oznaczenie producenta	HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830

Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		