

**XNMU 040310T, IC810, Typ: GGG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytki skrawająca z 4 krawędziami tnącymi. Z dodatkowym ostrzem.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 0,8 \text{ mm}$.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Promień programowany przy $a_{p\text{maks}}$	1,8 mm
Seria	LOGIQ4FEED
posuw f_z	0,8 mm
typ	GGG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 040310T
promień naroża	1 mm

geometria	T
oznaczenie producenta	FFX4 XNMU 040310T IC810
Gatunek	IC810
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	200 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		