

**TDKT 1505PDR-MP, IC830, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226581 UNI
GTIN	7291075312683
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawającą z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

typ	UNI
Seria	HELI3MILL
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDKT 1505PDR-MP
liczba wymian/ostrzy	3
geometria	PDR-MP

oznaczenie producenta	HM390 TDKT 1505PDR-MP IC830
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		