

**SYHU 0704DN-MM, IC808, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6 - 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Seria	DOVEIQMILL
grubość płytki E	4,76 mm
promień naroża	0,8 mm
geometria	ADN-MM
oznaczenie producenta	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SYHU 0704DN-MM

Gatunek	IC808
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		