



Głowice kątowe Softcut® 90°, chwyt Weldon, Ø D / Zeff: 32/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	215577 32/3
GTIN	4045197455307
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny frez kątowy o zmiennej podziałce zębów zapewniającej spokojną pracę, najwyższą precyzję i wydajność skrawania. Nowa generacja wysokowydajnych frezów kątowych z wymiennymi płytkami skrawającymi **geometrią umożliwiającą zmniejszenie sił skrawania, do stosowania MTCwniestabilnych warunkach** do wrzecion o małej mocy.

Zastosowanie:

Do frezowania kąтового, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 21 9826 (8IP 2,2 Nm).

wskazówka:

Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750 wielk. 2,2 z grotem nr 67 4252 wielk. 8IP**.

Nie używać do rampingu i wcinania obiegowego!

Przy zastosowaniu płytek skrawających o promieniu większym od 2 mm trzeba zmodyfikować gniazdo płytki.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie narożników

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Strategia skrawania: MTC

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 3

liczba <EBR/>płytek <EBR/>skraw.: 12

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 40 mm

Długość wysięgu L_1 : 52 mm
 długość całkowita L_{ges} : 112 mm
 \varnothing chwytu D_s h6: 32 mm

Opis techniczny

efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
długość całkowita L_{ges}	112 mm
liczba <EBR/>płytek <EBR/>skraw.	12
\varnothing ostrzy D_c	32 mm
\varnothing chwytu D_s h6	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 1335..
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$	40 mm
śruby mocujące	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Długość wysięgu L_1	52 mm
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie narożników
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219826
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 N·m	211750 2,2

