


**CCMT 09T304, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	30 - 80 m/min
Łamacz wiórów	M3M
Gatunek	IC807
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm

promień naroża	0,4 mm
Seria	ISOTURN
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
oznaczenie producenta	CCMT 09T304-M3M IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia