


**CCMT 09T308, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 80 m/min

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
Łamacz wiórów	M3M
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Seria	ISOTURN
Gatunek	IC807
oznaczenie producenta	CCMT 09T308-M3M IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia