

**DCMT 11T304, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,15 - 2 mm
Łamacz wiórów	F3P
Gatunek	IC807
Seria	ISOTURN
promień naroża	0,4 mm

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 245 m/min
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
oznaczenie producenta	DCMT 11T304-F3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia