

**DCMT 11T308, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 80 m/min
głębokość skrawania a_p	0,8 - 3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	M3M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	IC807
Seria	ISOTURN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
oznaczenie producenta	DCMT 11T308-M3M IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia