

**VCMT 160402, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Gatunek	IC807
Seria	ISOTURN
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 80 m/min
Łamacz wiórów	F3M
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Materiał ostrza	HM

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160402
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,2 mm
oznaczenie producenta	VCMT 160402-F3M IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia