

**VCMT 160404, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160404
Zastosowanie główne	M
Gatunek	IC807
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	F3M
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 80 m/min

głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,8 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Seria	ISOTURN
oznaczenie producenta	VCMT 160404-F3M IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia