

**VCMT 160402, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	F3P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 245 m/min
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,8 mm
Gatunek	IC807
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160402
Seria	ISOTURN
oznaczenie producenta	VCMT 160402-F3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia