

**DCMT 11T308, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,8 - 3 mm
Seria	ISOTURN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 245 m/min
Łamacz wiórów	M3P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	IC807
Materiał ostrza	HM
oznaczenie producenta	DCMT 11T308-M3P IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia