

**DCMT 11T304, Gatunek: IC807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Gatunek	IC807
głębokość skrawania a_p	0,8 - 3 mm
Łamacz wiórów	M3M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Seria	ISOTURN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 80 m/min
promień naroża	0,4 mm

Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
oznaczenie producenta	DCMT 11T304-M3M IC807
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia