


**CNMG 120404, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	F3P
Gatunek	IC8150
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	P

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,4 - 3,5 mm
oznaczenie producenta	CNMG 120404-F3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia