

**CNMG 120408, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Gatunek	IC6025
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	F3M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 230 m/min
oznaczenie producenta	CNMG 120408-F3M IC6025
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia