


**CNMG 120404, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	IC8150
Łamacz wiórów	M3P
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
oznaczenie producenta	CNMG 120404-M3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia