


**CNMG 120412, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Łamacz wiórów	M3P
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	IC8150
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4

głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P
oznaczenie producenta	CNMG 120412-M3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia