


**CNMG 120412, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	M3P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 380 m/min
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Gatunek	IC8250
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
oznaczenie producenta	CNMG 120412-M3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytkas skrawająca do toczenia