

**CNMG 120408, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,85 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,17 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm

Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	M
Gatunek	IC6015
Łamacz wiórów	M3M
oznaczenie producenta	CNMG 120408-M3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia