

**CNMG 120412, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250272 IC6025 |
| GTIN | 7291075305777 |
| Klasa artykułu | 26B |

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

| | |
|---|-----------------|
| Zastosowanie główne | M |
| Materiał ostrza | HM |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 120 - 230 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Gatunek | IC6025 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| promień naroża | 1,2 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120412 |

| | |
|---------------------------|--|
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 5 mm |
| Łamacz wiórów | M3M |
| posuw f | 0,17 - 0,5 mm/obr, |
| oznaczenie producenta | CNMG 120412-M3M IC6025 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytką skrawająca do toczenia |