

**DNMG 150604, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 380 m/min
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
głębokość skrawania a_p	0,4 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,08 - 0,25 mm/obr,

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	F3P
Gatunek	IC8250
oznaczenie producenta	DNMG 150604-F3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia