


**CNMG 120408, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 380 m/min
Zastosowanie główne	P
Gatunek	IC8250
liczba wymian/ostrzy	4
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,85 mm
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	M3P
oznaczenie producenta	CNMG 120408-M3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia