

**DNMG 150604, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Łamacz wiórów	F3M
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	IC6025
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 230 m/min

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
oznaczenie producenta	DNMG 150604-F3M IC6025
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia