

**CNMG 120408, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 230 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,85 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	M3M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	IC6025
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
posuw f	0,17 - 0,5 mm/obr,
oznaczenie producenta	CNMG 120408-M3M IC6025
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia