

**DNMG 150608, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	M3P
Gatunek	IC8150
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min

liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
oznaczenie producenta	DNMG 150608-M3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia