

**DNMG 150608, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Łamacz wiórów	F3M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza	HM

Gatunek	IC6015
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
oznaczenie producenta	DNMG 150608-F3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia