

**VNMG 160404, Gatunek: IC6025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Łamacz wiórów	F3M
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	IC6025
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
oznaczenie producenta	VNMG 160404-F3M IC6025
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia