

**DNMG 150608, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	F3P
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,08 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	IC8150
Materiał ostrza	HM

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,4 - 3,5 mm
promień naroża	0,8 mm
oznaczenie producenta	DNMG 150608-F3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia