

**WNMG 080404, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252120 IC8250
GTIN	7291075329254
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 380 m/min
liczba wymian/ostrzy	6
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	M3P

Zastosowanie główne	P
Gatunek	IC8250
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
oznaczenie producenta	WNMG 080404-M3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia