


**WNMG 080408, Gatunek: IC8250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,08 - 0,25 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	F3P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 380 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2,5 mm

liczba wymian/ostrzy	6
Gatunek	IC8250
promień naroża	0,8 mm
oznaczenie producenta	WNMG 080408-F3P IC8250
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia