

**VNMG 160408, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
Łamacz wiórów	M3M
Gatunek	IC6015
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 300 m/min

Zastosowanie główne	M
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
oznaczenie producenta	VNMG 160408-M3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia