

**VNMG 160408, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Klasa artykułu	26B

**Opis****wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	F3P
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
Gatunek	IC8150

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,08 - 0,24 mm/obr,
oznaczenie producenta	VNMG 160408-F3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia