


**WNMG 080404, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	F3P
Gatunek	IC8150
posuw f	0,08 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły

liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2,5 mm
oznaczenie producenta	WNMG 080404-F3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia