


**WNMG 080408, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2,5 mm
posuw f	0,08 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	F3P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408

Gatunek	IC8150
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
oznaczenie producenta	WNMG 080408-F3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia