

**WNMG 080408, Gatunek: IC8150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	IC8150
liczba wymian/ostrzy	6
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 400 m/min

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	M3P
Materiał ostrza	HM
oznaczenie producenta	WNMG 080408-M3P IC8150
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia