

**VNMG 160404, Gatunek: IC6015****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Klasa artykułu	26B

Opis**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	M3M
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2,5 mm
Gatunek	IC6015
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
oznaczenie producenta	VNMG 160404-M3M IC6015
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia